

LÍNEA SANI-CONTROL

Lanzamiento

Equipos prácticos, eficientes y versátiles.
¡El control sanitario en sus manos!

ALIADO EN LA PREVENCIÓN
DE DENGUE Y CORONAVIRUS

DESINFECCIÓN DE AMBIENTES
PÚBLICOS Y RESIDENCIALES



DESINFECCIÓN DE AMBIENTES COMO:

Transportes públicos



Comedores y Restaurantes



Superficies de alto contacto



Línea SANI-CONTROL



Pulverizador de Compresión Previa - 4,7L

- 1 Nueva boquilla con orificio de 0,7 mm, con menor flujo y más resistente a los ataques químicos, garantizando un mejor control de la aplicación superficial.
- 2 Dos niveles de filtrado, en el mango de la válvula y en la boquilla.
- 3 Válvula de seguridad con escape de aire automático en caso de exceso de presión.
- 4 Lanza rotativa con punta ajustable que permite modificar el ángulo y la distancia de aplicación del producto.
- 5 Válvula Súper 5, con doble bloqueo de pulverización continua y contra apertura accidental.

Pulverizador de Compresión Previa - 1,2L

- 1 Nueva boquilla con orificio de 0,7 mm, con menor flujo y más resistente a los ataques químicos, garantizando un mejor control de la aplicación superficial.
- 2 Tanque anatómico, fabricado en Polietileno de alta densidad.
- 3 Bomba de Polipropileno que permite al operador insertar presión previamente, facilitando el trabajo y dejando una mano libre durante la aplicación.
- 4 Boca ancha para facilitar el llenado.
- 5 Mango incorporado al tanque, facilitando su uso y llenado.

Nebulizador / Atomizador en Frío - NAF

- 1 Válvula reguladora de flujo de alta precisión entre 15 y 400 ml/min;
- 2 Gatillo con corte instantáneo del líquido, evitando el desperdicio y la contaminación del medio ambiente;
- 3 Cabezal de dispersión (UBV/BV) con protección de plástico resistente;
- 4 Motor de 2 velocidades, permite la operación en modo UBV o BV, con enfriamiento individual forzado y elemento filtrante para garantizar una mayor durabilidad.
- 5 Tanque químico en Polietileno translúcido y aditivo contra los rayos UV, con tapa hermética y válvula de alivio de presión.

aplicaciones

Permite aplicaciones de productos químicos comerciales (listos para usar) y dentro de las concentraciones permitidas, tales como: Hipoclorito de Sodio al 0,5%, Peróxido de Hidrógeno al 0,5%, Ácido Peracético al 0,5%, Cuaternarios de Amonio al 0,05% y Desinfectantes de uso general con acción viricida*, para desinfectar lugares como hospitales, escuelas, tiendas en general, interior de transportes públicos, carritos de supermercado, entre otros.

*Nunca utilizar alcohol u otro líquido inflamable pues es altamente peligroso. Recomendamos que verifique atentamente y obedezca siempre las instrucciones y recomendaciones de uso de los productos que serán utilizados, las cuales constan en sus rótulos o etiquetas antes de abastecer o utilizar el equipo.

especificaciones técnicas

Pulverizador de Compresión Previa - 4,7L

Tanque	Polietileno de Alta Densidad
Bomba.....	Polipropileno
Presión de trabajo.....	45psi (300KPa)
Capacidad total.....	4,7L (1,25gal)
Capacidad útil	3,8L (1,0gal)
Peso neto	1,5Kg (3,3lbs)
Embalaje	325x125x435mm

Pulverizador de Compresión Previa - 1,2L

Tanque	Polietileno de Alta Densidad
Bomba.....	Polipropileno
Presión de trabajo.....	45psi (300KPa)
Capacidad total.....	1,2L (0,32gal)
Capacidad útil	1,0L (0,26gal)
Peso neto	580g (1,276lbs)
Embalaje	410x280x310mm
	(Embalaje con 6 unidades)

Nebulizador/Atomizador en Frío - NAF

Potencia.....	1.400w
Tensión de alimentación (Volt)	127v o 220v
Rotación del motor	
1 (mínima).....	17.200rpm
2 (máxima).....	21.100rpm
Capacidad útil del tanque	4l (1,06gal)
Alcance horizontal máximo ²	11m (36,1ft)
Alcance vertical máximo ²	8m (26,2ft)
Tamaño de las gotas ¹	29 e 63 µm
Flujo máximo ²	400ml/min
Flujo mínimo ²	15ml/min
Peso vacío	5,2kg
Dimensiones del embalaje.....	525x230x365mm
	(20,7 x 9,1 x 14,4in)

¹ DMV (micras) | ² Valores aproximados obtenidos con agua limpia, que pueden variar en función del producto utilizado, la forma de aplicación, las condiciones meteorológicas, la altitud y la variación de voltaje.

Código: 13240.03.00 Vers.: 00 Mayo/2020

Guarany se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso, siempre que sea necesario.

Conforme la norma ISO 9001:2015 la versión actual del folleto excluye automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.

Guarany Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, Km 56,5
13308-200 - Itu - SP - Brasil



+55 (11) 2118-8400
export@guaranyind.com.br



71011330



CIAGRO